

NEXOMAT



PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE TRAVAUX SOIGNES – QUALITE SUPERIEURE – INTERIEUR MUR ET PLAFOND

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Grande blancheur et mat absolu ; "grand standing"
- Fort pouvoir opacifiant
- Sans reprise, ni coulure (structure thixotropée)
- Temps de reprise important pour un travail professionnel de qualité
- Excellent rendement ; couvre en une couche
- Excellente lessivabilité

DOMAINE D'UTILISATION

NEXOMAT est une peinture glycérophtalique mate haut de gamme pour la décoration et finition des maçonneries intérieures pour tous travaux neufs ou d'entretien. Grâce à son fort extrait sec, NEXOMAT permet entre autre un recouvrement en une seule couche des murs et plafonds au rouleau une finition de très haute qualité.

Cette peinture s'emploie sur tous supports vieux ou neufs convenablement préparés tels que : papiers, enduits à l'eau ou gras, plâtres, briques, ciments, maçonneries, parpaing, bois, fer (après primaire antirouille type FEROX)

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur ou aux Peintures Cimentol à info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

NEXOMAT est une peinture glycérophtalique prête à l'emploi.

1. Préparation du fond

En cas de besoin préparer les fonds selon les règles de l'art. S'il y a lieu d'appliquer une impression employer notre NEXOFOND. Sur supports farinant appliquer notre fixateur FIXANOL Liquide.

2. Utilisation de NEXOMAT

Bien mélanger avant l'emploi de façon à parfaitement homogénéiser le produit. Toujours peindre grassement. Utilisation airless diluer de 2 à 4% de white-spirit.

3. Recommandations d'utilisation

- Si dilution, uniquement en 1^{ère} couche
- Sur supports farinant appliquer notre fixateur **FIXANOL** Liquide.

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION	ENTRETIEN/PROTECTION
Plâtre et dérivés secs Bétons et dérivés neufs	Egrenage Dépoussiérage	Une couche d'impression NEXOFOND (Glycérophthalique)	Deux couches de NEXOMAT	Une couche d' EKOGLASS mat (si besoin)
Bois et dérivés neufs	Ponçage Décapage Dépoussiérage	Une couche d'impression NEXOFOND (Glycérophthalique)	Deux couches de NEXOMAT	Une couche d' EKOGLASS mat (si besoin)
Anciennes peintures bon état	Lessivage Ponçage si nécessaire		Deux couches de NEXOMAT	Une couche d' EKOGLASS mat (si besoin)
Anciennes peintures mauvaises état	Décapage, si besoin Dépoussiérage	Une couche d'impression NEXOFOND (Glycérophthalique)		Une couche d' EKOGLASS mat (si besoin)
Métaux ferreux	Elimination et passivation de la rouille	Une couche FEROX	Deux couches de NEXOMAT	Une couche d' EKOGLASS mat (si besoin)

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect mat sans tension/ou tendu
- Couleur blanche. peut être teintée par nos soins
- Composant principal résine glycérophthalique thixotrope
- Conditionnement 15 L – 3 L
- Consommation 9 à 12 m²/L
- Densité à 20°C 1,65
- Destination Intérieur
- Extrait sec en poids 77 % environ
- Temps de séchage hors poussière : 4 heures
Sec : 12 heures
Recouvrable : 24 heures
- Température ambiante de travail T° > 8°C
- Dilution ajouter éventuellement 2 à 4 % de white-spirit
- Stockage Tenir à l'abri des fortes chaleurs et du le gel
- Matériel d'application brosse, rouleau, pistolet, ou pistolet Airless
- Nettoyage du matériel au white-spirit
- Classification AFNOR famille I classe 4A
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

* dépend de l'absorption du support